

# AIDES AUDITIVES RIC

## MOOD 6 G4



Click Dôme Standard



Click Dôme Manchon



Click Embout sur mesure clipsable

### IDENTIFICATION

	<b>6</b>
Consommation	1.00 mA
Niveaux de sortie max.	124 dB SPL*
Gain max.	70 dB*
Nombres de micros	2

	<b>6</b>
Pertes	Légères à sévères
Classe	1
LPPR > 20 ans	D: 2351057 / G: 2365119
LPPR < ou = 20 ans	D: 2325120 / G: 2337349

\* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

## EQUIPEMENT DE BASE

	6
Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche / Arrêt	●
Sélecteur de programme	-
Touche programmable	-
Commutateur à bascule programmable	●
Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/déactivable)	●
Bobine d'induction	●
Concept de couleur personnel	●
Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable)	●
Certification IP 67	●

## TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-Feedback	●
Gestion de bruit	
▶ Réduction adaptative des bruits de fond	●
▶ Filtre de Wiener	●
▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale	-
▶ Réduction adaptative du bruit de vent	●
▶ Suppresseur d'impulsion	●
▶ Adaptation automatique à la situation	-
▶ Selectronic	-
Système multi-microphones AudioTronic	
▶ Panorama	-
▶ Directionnel statique	●
▶ Automatique	●
▶ Adaptatif	●
▶ AudioFocus 360	-
▶ Parole 360	-
▶ AudioSpot	-
Concept de fréquence et de dynamique	
▶ TRC S	●
▶ Compression sélective en fréquence	●
▶ Fonction HiFi	-
▶ Sound Upgrade (en mode audio streaming sans fil)	-
▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil)	-
Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée)	●

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible






## FONCTIONS AUTOMATIQUES

	6
Comfort365	●
Acclimatic intelligente	●
Acclimatic	-
Comformatic	-



## EQUIPEMENT TECHNIQUE

Canaux de traitement des signaux	16
Canaux de fréquence	8
Canaux AGC	8
Canaux MPO	8
Programmes auditifs	4
▶ MusicSelect	-
▶ ZearPhone	-
▶ EchoClear / Réduction de la réverbération	-
Data Logging	●
Wireless	
▶ AudioLink	-
▶ Synchronisation binaurale	●
▶ Direct Audio Streaming iPhone (Android)	○
▶ CROS / BICROS	-

## ACCESSOIRES - OPTIONS

Smart Power		-
Smart Li-ion Power		-
Smart Connect		○
Smart Remote		○
Smart Key		○
Ecouteur déporté S <sup>1</sup>		○
Ecouteur déporté M <sup>1</sup>		○
Ecouteur déporté P <sup>1, 2</sup>		○
Click Embout sur mesure		○
Click Dômes Standard (Ouvert, Semi-Ouvert, Fermé ou Double)		○
Click Dômes Enveloppe (Overt ou fermé)		○
AutoPhone Set		-

## APPLICATIONS

Application Smart Direct		○
▶ Avec profil d'environnement sonore		-
Application Smart Remote		○
▶ Avec profil d'environnement sonore		-

## PROGRAMMATION

ConnexxAir	●
ConnexxLink	●
Adaptateur de programmation 10	-
Adaptateur de programmation 312	●
Adaptateur de programmation 13	-
Adaptateur de programmation Flex-Connect	-
Câble de programmation CS44	-

1. Mesures techniques conformes aux normes CEI 60118-7:2005, ANSI S3.22-2009
2. 70 dB mesurés avec click embout sur mesure, les valeurs variant en cas d'adaptation avec Dômes.



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.