

AIDES AUDITIVES DE TYPE CONTOUR D'OREILLE

P 6 G4



IDENTIFICATION

	6		6
Consommation	1.6 mA	Pertes	Légères à profondes
Niveaux de sortie max.	135 dB SPL*	Classe	1
Gain max.	77 dB*	LPPR > 20 ans	D: 2351057 / G: 2365119
Nombre de micros	2	LPPR < ou = 20 ans	D: 2325120 / G: 2337349

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

EQUIPEMENT DE BASE

	6
Coude	●
Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche / Arrêt	●
Touche programmable	-
Touche à bascule programmable	●
Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables)	●
Utilisable avec batterie jetable ou rechargeable ¹	-
Bobine d'induction	●
LED d'état, programmable	-
Concept de couleur personnel	●
Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable)	●
Certification IP 67	●

TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-Feedback	●
Gestion de bruit	
▶ Réduction adaptative des bruits de fond	●
▶ Filtre de Wiener	●
▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale	-
▶ Réduction adaptative du bruit de vent	●
▶ Suppresseur d'impulsion	●
▶ Adaptation automatique à la situation	-
▶ Selectronic	-
Système multi-microphones AudioTronic	
▶ Panorama	-
▶ Directionnel statique	●
▶ Automatique	●
▶ Adaptatif	●
▶ Parole 360	-
▶ AudioFocus 360	-
▶ AudioSpot	-
Concept de fréquence et de dynamique	
▶ TRC S	●
▶ Compression sélective en fréquence	●
▶ Fonction HiFi	-
▶ Sound Upgrade (en mode audio streaming sans fil)	-
▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil)	-
Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée)	●

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

FONCTIONS AUTOMATIQUES

	6
Comfort365	●
Acclimatic	●
Acclimatic intelligente	-
Comformatic	-

EQUIPEMENT TECHNIQUE

Canaux de traitement des signaux	16
Canaux de fréquence	8
Canaux AGC	8
Canaux MPO	8
Programmes auditifs	4
▶ MusicSelect	-
▶ 2earPhone	-
▶ EchoClear / Réduction de la réverbération	-
Data Logging	●
Wireless	
▶ AudioLink	-
▶ Synchronisation binaurale	●
▶ Direct Audio Streaming	○
▶ CROS / BICROS	-

ACCESSOIRES - OPTIONS

Clip pour compartiment à pile en rouge et bleu pour distinguer le côté	●
Tube fin avec Open Tip	●
Smart Power	-
Smart Connect	○
Smart Remote	○
Smart Key	○
Petit coude	-
AudioFix	○
Fitting Set - Tube fin	○
Sabots audio	○
Sécurité du compartiment à pile	-
AutoPhone Set	○

APPLICATIONS

Application Smart Connect	○
▶ Avec profil d'environnement sonore	-
Application Smart Remote	○
▶ Avec profil d'environnement sonore	-

PROGRAMMATION

Adaptateur de programmation 312	-
Adaptateur de programmation 13	●
Adaptateur de programmation 675	-
Directement avec des câbles pour	-
ConnexxAir	●
ConnexxLink	●



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.