

AIDES AUDITIVES DE TYPE CONTOUR D'OREILLE

DUO 12 G4



IDENTIFICATION

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | 12 | | 12 |
| Consommation | 1.00 mA | Pertes | Légères à sévères |
| Niveaux de sortie max. | 130 dB SPL* | Classe | 2 |
| Gain max. | 60 dB* | LPPR > 20 ans | D: 2392530 / G: 2341840 |
| Nombre de micros | 2 | LPPR < ou = 20 ans | D: 2307926 / G: 2369117 |

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

EQUIPEMENT DE BASE

| | 12 |
|--|----|
| Coude | ● |
| Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche / Arrêt | ● |
| Touche programmable | - |
| Touche à bascule programmable | ● |
| Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/déactivable) | ● |
| Utilisable avec batterie jetable ou rechargeable ¹ | ● |
| Bobine d'induction | ● |
| LED d'état, programmable | - |
| Concept de couleur personnel | ● |
| Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable) | ● |
| Certification IP 67 | ● |

TRAITEMENT DE SIGNAUX

| | |
|---|---|
| Système Anti-Feedback | ● |
| Gestion de bruit | |
| ▶ Réduction adaptative des bruits de fond | ● |
| ▶ Filtre de Wiener | ● |
| ▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale | - |
| ▶ Réduction adaptative du bruit de vent | ● |
| ▶ Suppresseur d'impulsion | ● |
| ▶ Adaptation automatique à la situation | ● |
| ▶ Directivité HD | ● |
| Système multi-microphones AudioTronic | |
| ▶ Panorama | ● |
| ▶ Directionnel statique | ● |
| ▶ Automatique | ● |
| ▶ Adaptatif | ● |
| ▶ Parole 360 | ● |
| ▶ AudioFocus 360 | - |
| ▶ AudioSpot | ● |
| Concept de fréquence et de dynamique | |
| ▶ TRC S | ● |
| ▶ Compression sélective en fréquence | ● |
| ▶ Fonction HiFi | ● |
| ▶ Sound Upgrade (en mode audio streaming sans fil) | ● |
| ▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil) | - |
| Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée) | ● |

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

FONCTIONS AUTOMATIQUES

| | 12 |
|-------------------------|----|
| Comfort365 | ● |
| Acclimatic | - |
| Acclimatic intelligente | ● |
| Comformatic | ● |

EQUIPEMENT TECHNIQUE

| | |
|---|----|
| Canaux de traitement des signaux | 32 |
| Canaux de fréquence | 16 |
| Canaux AGC | 16 |
| Canaux MPO | 16 |
| Programmes auditifs | 6 |
| ▶ MusicSelect | ● |
| ▶ 2earPhone | ● |
| ▶ EchoClear / Réduction de la réverbération | - |
| Data Logging | ● |
| Wireless | |
| ▶ AudioLink | ● |
| ▶ Synchronisation binaurale | ● |
| ▶ Direct Audio Streaming | ○ |
| ▶ CROS / BICROS | ● |

ACCESSOIRES - OPTIONS

| | |
|--|---|
| Clip pour compartiment à pile en rouge et bleu pour distinguer le coté | ● |
| Tube fin avec Dôme Open | ● |
| Smart Power | ● |
| Smart Connect | ○ |
| Smart Remote | ○ |
| Smart Key | ○ |
| Petit coude | ○ |
| AudioFix | - |
| Dômes Open, Close, Semi-Open | ○ |
| Thin Tube | ○ |
| Sécurité du compartiment à pile | - |
| AutoPhone Set ¹ | ○ |

APPLICATIONS

| | |
|--------------------------------------|---|
| Application Smart Connect | ○ |
| ▶ Avec profil d'environnement sonore | ○ |
| Application Smart Remote | ○ |
| ▶ Avec profil d'environnement sonore | ○ |

PROGRAMMATION

| | |
|----------------------------------|---|
| Adaptateur de programmation 312 | - |
| Adaptateur de programmation 13 | ● |
| Adaptateur de programmation 675 | - |
| Directement avec des câbles pour | - |
| ConnexxAir | ● |
| ConnexxLink | ● |



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.

1. fonction de charge de la batterie et AutoPhone, si supporté par le matériel