

# AIDES AUDITIVES DE TYPE INTRA AURICULAIRE

## ITE IDA 12 G5



Made for  
 iPhone | iPad | iPod



Différents types  
d'événements possibles



Filtre auditif  
HF Black



Filtre pour  
microphone  
Microsafe

### IDENTIFICATION

	12	12
Consommation	1.3 mA	
Niveaux de sortie max.	124 dB SPL*	
Gain max.	65 dB*	
Nombre de micros	2	
Pertes		Légères à moyennes
Classe		2
LPPR > 20 ans		D: 2392530 / G: 2341840
LPPR < ou = 20 ans		D: 2307926 / G: 2369117

\* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

## EQUIPEMENT DE BASE

	12
Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche/Arrêt	●
Touche programmable	●
Touche à bascule programmable	-
Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables)	●
Bobine d'induction	-
LED d'état, programmable	-
Concept de couleur personnel	-
Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable)	●
Certification IP 68	-

## TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-larsen	●
Gestion de bruit	
▶ Réduction adaptative des bruits de fond	●
▶ Filtre de Wiener	●
▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale	●
▶ Réduction adaptative du bruit de vent	-
▶ Suppresseur d'impulsion	●
▶ Adaptation automatique à la situation	●
▶ MotionSense	●
▶ Selectronic	●
Système multi-microphones AudioTronic	
▶ Panoramique	-
▶ Directionnel statique	●
▶ Automatique	●
▶ Adaptatif	●
▶ AudioFocus 360	-
▶ Parole 360	●
▶ SpatialSpot	-
▶ AudioSpot	●
Concept de fréquence et de dynamique	
▶ Dynamique d'entrée élargie	●
▶ TRC S	●
▶ Compression sélective en fréquence	●
▶ Fonction HiFi	-
▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil)	●
Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée)	●

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

## FONCTIONS AUTOMATIQUES

	12
Oclumatic	-
Comfort365	●
Acclimatic intelligente	●
Acclimatic	-
Comformatic	●



## EQUIPEMENT TECHNIQUE

Canaux de traitement des signaux	34
Canaux de fréquence	16
Canaux AGC	16
Canaux MPO	16
Programmes auditifs	6
▶ MusicSelect	1
▶ 2earPhone	○
▶ EchoClear / Réduction de la réverbération	-
Data Logging	●
Wireless	
▶ AudioLink	●
▶ Synchronisation binaurale	●
▶ Direct Audio Streaming	●
▶ CROS / BICROS	○

## ACCESSOIRES - OPTIONS

Smart Li-ion Power		-
Smart Mic		○
Smart Transmitter 2,4		○
Smart Key		○
CROS QUIX G5		○
Filtre pour microphone Microsafe		●

## APPLICATIONS

Application Smart Direct		○
▶ Avec profil d'environnement sonore		○
Application Smart Remote		-
▶ Avec profil d'environnement sonore		-

## PROGRAMMATION

ConnexxAir	-
ConnexxLink	-
NoahLink WL (BLE)	●
Adaptateur de programmation Flex-Connect	●
Câble de programmation Sina/Icon à droite + à gauche	-
Adaptateur pour câbles Hi-Pro et NOAHlink	-



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.



«Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

AS AUDIO-SERVICE GmbH  
Alter Postweg 190  
32584 Löhne, Allemagne