

AIDES AUDITIVES DE TYPE INTRA AURICULAIRE

ITE IDA 16 G5



Made for
 iPhone | iPad | iPod



Différents types
d'événements possibles



Filtre auditif
HF Black



Filtre pour
microphone
Microsafe

IDENTIFICATION

	16	16
Consommation	1.3 mA	Pertes
Niveaux de sortie max.	124 dB SPL*	Légères à moyennes
Gain max.	65 dB*	Classe
Nombre de micros	2	2
		LPPR > 20 ans
		D: 2392530 / G: 2341840
		LPPR < ou = 20 ans
		D: 2307926 / G: 2369117

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

EQUIPEMENT DE BASE

	16
Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche/Arrêt	●
Touche programmable	●
Touche à bascule programmable	-
Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables)	●
Bobine d'induction	-
LED d'état, programmable	-
Concept de couleur personnel	-
Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable)	●
Certification IP 68	-

TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-larsen	●
Gestion de bruit	
▶ Réduction adaptative des bruits de fond	●
▶ Filtre de Wiener	●
▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale	●
▶ Réduction adaptative du bruit de vent	-
▶ Suppresseur d'impulsion	●
▶ Adaptation automatique à la situation	●
▶ MotionSense	●
▶ Selectronic	●
Système multi-microphones AudioTronic	
▶ Panoramique	-
▶ Directionnel statique	●
▶ Automatique	●
▶ Adaptatif	●
▶ AudioFocus 360	●
▶ Parole 360	-
▶ SpatialSpot	●
▶ AudioSpot	-
Concept de fréquence et de dynamique	
▶ Dynamique d'entrée élargie	●
▶ TRC S	●
▶ Compression sélective en fréquence	●
▶ Fonction HiFi	●
▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil)	●
Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée)	●

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

FONCTIONS AUTOMATIQUES

	16
Oclumatic	-
Comfort365	●
Acclimatic intelligente	●
Acclimatic	-
Comformatic	●



EQUIPEMENT TECHNIQUE

Canaux de traitement des signaux	48
Canaux de fréquence	20
Canaux AGC	20
Canaux MPO	20
Programmes auditifs	6
▶ MusicSelect	3
▶ 2earPhone	○
▶ EchoClear / Réduction de la réverbération	●
Data Logging	●
Wireless	
▶ AudioLink	●
▶ Synchronisation binaurale	●
▶ Direct Audio Streaming	●
▶ CROS / BICROS	○

ACCESSOIRES - OPTIONS

Smart Li-ion Power		-
Smart Mic		○
Smart Transmitter 2,4		○
Smart Key		○
CROS QUIX G5		○
Filtre pour microphone Microsafe		●

APPLICATIONS

Application Smart Direct		○
▶ Avec profil d'environnement sonore		○
Application Smart Remote		-
▶ Avec profil d'environnement sonore		-

PROGRAMMATION

ConnexxAir	-
ConnexxLink	-
NoahLink WL (BLE)	●
Adaptateur de programmation Flex-Connect	●
Câble de programmation Sina/Icon à droite + à gauche	-
Adaptateur pour câbles Hi-Pro et NOAHlink	-



«Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

AS AUDIO-SERVICE GmbH
Alter Postweg 190
32584 Löhne, Allemagne



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.